CANALKLER 250 S

CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE



Kanalspol- och dräneringsslangar

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Högtrycksslang specialutvecklad för kanalrengöring där säkerhet och långvarigt användande är viktigt.

EGENSKAPER

- Låg friktion vilket ger högre rengöringseffekt, minskad rengöringstid och därför minskad bränsleförbrukning.
- Längre livslängd tack vare specialmaterial med högre slitagebeständighet på yttertub.
- Mycket flexibel även vid låga temperaturer.
- Lätthanterlig, användarvänlig.
- Deformationsbeständig, återtar sin form efter belastning.
- Hög draghållfasthet och punkteringssäker tack vare aramid (typ Kevlar) armering.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: SBR, svart, slät.
Armering: aramid, flätad.
Yttergummi: SBR/NR, svart, slät, låg friktion.
Temperaturområde: -30°C till +80°C.


KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Samtliga slangar är monterade med BSP hona/BSP hane. Alla monterade slangar är provtryckta med 375bar och har unika identiteter.

ÖVRIG INFORMATION


Alla färdigkopplade slangar levereras med tryckprovningscertifikat.

Präglad märkning



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

CANALKLER 250 S



ID mm	GODSTJOCKLEK mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	BÖJNINGS-RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (l) eller min. order m
13.0 ±0.5	6.3 ±0.5	25.6	250	625	70	0.45	40	5014178	l
13.0 ±0.5	6.3 ±0.5	25.6	250	625	70	0.45	60	5014179	l
13.0 ±0.5	6.3 ±0.5	25.6	250	625	70	0.45	80	5014180	l
13.0 ±0.5	6.3 ±0.5	25.6	250	625	70	0.45	100	5014916	l
13.0 ±0.5	6.3 ±0.5	25.6	250	625	70	0.45	120	5014005	l
19.0 ±0.6	6.3 ±0.5	31.6	250	625	90	0.61	40	5014181	l
19.0 ±0.6	6.3 ±0.5	31.6	250	625	90	0.61	80	5014182	l
19.0 ±0.6	6.3 ±0.5	31.6	250	625	90	0.61	100	5014459	l
19.0 ±0.6	6.3 ±0.5	31.6	250	625	90	0.61	120	5014006	l
25.0 ±0.8	7.15 ±0.5	39.3	250	625	100	0.9	40	5014183	l
25.0 ±0.8	7.15 ±0.5	39.3	250	625	100	0.9	50	5014874	l
25.0 ±0.8	7.15 ±0.5	39.3	250	625	100	0.9	80	5014184	l
25.0 ±0.8	7.15 ±0.5	39.3	250	625	100	0.9	100	5014238	l
25.0 ±0.8	7.15 ±0.5	39.3	250	625	100	0.9	120	5014007	l
25.0 ±0.8	7.15 ±0.5	39.3	250	625	100	0.9	150	5014461	l
25.0 ±0.8	7.15 ±0.5	39.3	250	625	100	0.9	160	5014185	l
25.0 ±0.8	7.15 ±0.5	39.3	250	625	100	0.9	180	5014186	l
25.0 ±0.8	7.15 ±0.5	39.3	250	625	100	0.9	200	5014520	l
25.0 ±0.8	7.15 ±0.5	39.3	250	625	100	0.9	240	5014733	l
32.0 ±1.0	7.8 ±0.6	47.6	250	625	130	1.12	40	5014187	l
32.0 ±1.0	7.8 ±0.6	47.6	250	625	130	1.12	80	5014188	l
32.0 ±1.0	7.8 ±0.6	47.6	250	625	130	1.12	120	5014008	l
32.0 ±1.0	7.8 ±0.6	47.6	250	625	130	1.12	150	5014466	l
32.0 ±1.0	7.8 ±0.6	47.6	250	625	130	1.12	160	5014189	l
32.0 ±1.0	7.8 ±0.6	47.6	250	625	130	1.12	180	5014190	l
32.0 ±1.0	7.8 ±0.6	47.6	250	625	130	1.12	200	5014655	l
38.0 ±1.0	8 ±0.8	54.0	250	500	155	1.35	120	5014009	360

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

Digital version

TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING