PULSOR HP

CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE



Betonspritzschläuche

EINSATZBEREICH

Ausrüstung von Betonpumpen (Endverteilerschlauch) Durchleiten von Beton, Mörtel, Schlämmen usw.

Pneumatische Förderung von abrasiven Materialien wie z.B. Zement, Sand und Mineralien.

Einpressen von Zement, Mörtel bzw. Beton in Risse und Fugen, z. B. hinter Gerüstverschalungen im Tunnelbau, bei Bohrarbeiten usw.

TECHNISCHE MERKMALE

- Robust und langlebig bei höchster Förderleistung.
- Leichte Handhabung durch hohe Flexibilität.
- Zuverlässig und betriebssicher auch bei hohen Druckwerten.
- Formbeständig (gelegentliches Abknicken bzw. Abquetschen wird problemlos verkraftet).
- Unterdruckbeständig für die Rücksaugung der Schwammgummikugeln zur Reinigung.
- Entspricht Richtlinie BFS 111.
- Sicherheitfaktor 2:1.

AUFBAU

Seele: NR hochabriebfest, schwarz, glatt.
Karkasse: mehrere Stahlcordeinlagen.
Decke: NR, schwarz, fein stoffgemustert.
Einsatztemperatur: -30°C bis +80°C.

SCHLAUCHARMATUREN


Eingepresste Schlaucharmaturen aller gängigen Systeme z.B. Victaulic, Putzmeister, Schwing, etc.



und Prägemarkierung: TRELLEBORG - PULSOR HP - ND mm/" - WP 150bar/2175PSI - Lbs/ft - FWC - Woche/Jahr

CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

PULSOR HP



INNEN-Ø mm	WAND-STÄRKE mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS-DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	UNTER-DRUCK bar	BIEGE-RADIUS mm	GEWICHT kg/m	MAX. LÄNGE m	ARTIKEL-NR.	LAGER (ι) oder MB m
102.0	14 ±1	131.0 ±2	150	300	0.8	420	9.6	40	5606435	160
125.0	16.5 ±1	158.0 ±2	150	300	0.8	480	13.32	40	5606434	ι
150.0	18 ±1	186.0 ±2	130	260	0.8	720	16.77	20	5606436	80
200.0	24 ±2	248.0 ±2.5	125	250	0.8	1000	28	12	H000382	¤

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307). ¤ Je nach Lagerbestand.

TRELLEBORG