

TRELLJET 561



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Högtryck



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Speciellt utformad för yrkesmässig och industriell högtrycksrengöring.

Effektiv för rengöring av maskiner, fordon, golv, offentliga utrymmen, fasader, etc.

Lämplig för mobila högtryckstvättar, fasta installationer och applikationer där slangen är monterad på upprullare.

EGENSKAPER

- 1 Slät utsida.
- 1 Olje- rengöringsmedels- slitage- och väderbeständig.
- 1 Tål höga temperaturer.
- 1 Mycket flexibel och kinkbeständig.
- 1 Lång livslängd.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: NBR/SBR, svart, slät.

Armering: stål, 1 flätlager.

Yttergummi: SBR/NBR, svart, slät.

Temperaturområde: -40 °C till +150 °C.

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta Trelleborg för ytterligare information för att få bästa kopplingslösningen.

ÖVRIG INFORMATION

50% av volymen i varje leverans kommer att vara slumpmässiga längder, kortaste längd 10m, åtminstone 50% kommer att vara i fast längd som anges i tabellen.

ND 8mm



 CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE			TRELLJET 561							
ID mm	GODSTJOCK LEK mm	YD mm	ARMERING DIAMETER mm	ARBETSTRY CK bar	SPRÄNGTRY CK bar	BÖJNINGSS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (1) eller min. order m
6.4 +0.6/-0.2	2.65	11.7 ±0.7	9.8 ±0.3	400	1000	50	0.16	100	2913930	800
7.9 +0.6/-0.2	2.75	13.4 ±0.7	11.5 ±0.3	400	1000	60	0.19	100	2910040	600
9.5 +0.6/-0.2	3	15.5 ±0.7	13.6 ±0.3	400	1000	70	0.25	100	2910000	1
12.7 +0.8/-0.4	3	18.7 ±0.8	16.7 ±0.3	350	900	80	0.3	100	5015696	1
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).										

Digital version



WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING